

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.1/2-4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 3.1/2-4
GTIN	4062406056247
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 4

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 82,41 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierteen Ø	88,9 mm
Terien lkm Z	10
Alkureiän Ø	82,41 mm
Kierrettä/ tuuma	4
Varren nelikulmio □	39 mm

Lastu-urien määrä	10
Kierteennousu	6,35 mm
Kierteen syvyys	133,35 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	3.1/2-4 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi