

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 4.1/4-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 4.1/4-16
GTIN	4062406056469
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 107,95 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 106,45 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	106,45 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	56 mm
Terien lkm Z	12
Lastu-urien määrä	12
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierrettä/ tuuma	16

Kokonaispituus L	180 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen syvyys	161,925 mm
Kierteen Ø	107,95 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	4.1/4-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi