

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.3/4-4****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130056 2.3/4-4 |
| GTIN | 4062406055936 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 4

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 63,36 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kierteen Ø | 69,85 mm |
| Alkureiän Ø | 63,36 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 4 |
| Varren nelikulmio □ | 39 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| varren Ø D _s | 50 mm |
| Lastu-urien määrä | 8 |

| | |
|-----------------------|--|
| Kierteennousu | 6,35 mm |
| Kokonaispituus L | 160 mm |
| Terien lkm Z | 8 |
| Kierteen syvyys | 104,78 mm |
| Kierretyyppi | UNC-LH |
| Kierteen koko | 2.3/4-4 UNC LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |