

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3.1/2-10

Tilaustiedot

Tilausnumero	130055 3.1/2-10
GTIN	4062406055097
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 86,55 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	86,55 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	10
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteen syvyys	133,35 mm
Lastu-urien määrä	10
varren Ø D _s	50 mm
Kierteen Ø	88,9 mm

Kierrettä/ tuuma	10
Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	2,54 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3.1/2-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi