

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/2-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 2.1/2-18
GTIN	4062406053499
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 62,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	63,5 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L	160 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	95,25 mm
Alkureiän Ø	62,3 mm

Kierteennousu	1,411 mm
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Lastu-urien määrä	6
Varren nelikulmio $\square$	39 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2.1/2-18 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi