

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 3-12
GTIN	4062406054892
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 76,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 74,2 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	50 mm
Kierteen Ø	76,2 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierteen syvyys	114,3 mm
Alkureiän Ø	74,2 mm
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	39 mm

Kierteennousu	2,11 mm
Terien lkm Z	8
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi