

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M17X1

Tilaustiedot

Tilausnumero	130015 M17X1
GTIN	4062406019242
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

 varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1 mm
varren Ø D _s	14 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	16 mm
Varren nelikulmio □	11 mm

Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	17 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	42,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M17×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi