

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/2-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 3.1/2-8
GTIN	4062406053970
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 85,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteenousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	10
Alkureiän Ø	85,9 mm
Kierteen syvyys	133,35 mm
Kokonaispituus L	160 mm

varren $\varnothing D_s$	50 mm
Lastu-urien määrä	10
Varren nelikulmio $\square$	39 mm
Kierteen $\varnothing$	88,9 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.1/2-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi