

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M16X0,75****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130015 M16X0,75 |
| GTIN | 4062406019150 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 9 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| Kierteen syvyys | 40 mm |
| Kierteennousu | 0,75 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |

| | |
|--------------------------|--|
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| varren $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Alkureiän \varnothing | 15,25 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteen \varnothing | 16 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M16x0,75 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |