

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4-4**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 4-4
GTIN	4062406054175
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 4

Kierteen Ø: 101,6 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 95,11 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	152,4 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Terien lkm Z	12
Kierteennousu	6,35 mm
Alkureiän Ø	95,11 mm
Kierteen Ø	101,6 mm

Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierrettä/ tuuma	4
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	4-4 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi