

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M22X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M22X1,75
GTIN	4062406019679
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	22 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän Ø	20,25 mm
Kierteen syvyys	55 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	1,75 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	18 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M22×1,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi