

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.1/4-18****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130056 3.1/4-18 |
| GTIN | 4062406056094 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 82,55 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 81,25 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-----------|
| Kierteen Ø | 82,55 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 18 |
| Lastu-urien määrä | 8 |
| Kierteen syvyys | 123,83 mm |
| Kierteennousu | 1,411 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Kokonaispituus L | 160 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| varren $\varnothing D_s$ | 50 mm |
| Alkureiän \varnothing | 81,25 mm |
| Varren nelikulmio \square | 39 mm |
| Terien lkm Z | 8 |
| Kierretyyppi | UNS-LH |
| Kierteen koko | 3.1/4-18 UNS LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |