

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M10X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M10X1,5
GTIN	4062406018771
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Alkureiän \varnothing	8,5 mm
Kierteen syvyys	25 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	8 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen \varnothing	10 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M10 \times 1,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2 \times D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi