

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.3/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 4.3/4-10
GTIN	4062406054359
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 120,65 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 118,35 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	44 mm
Lastu-urien määrä	12
Alkureiän Ø	118,35 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	2,54 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Terien lkm Z	12

Kierteen syvyys	180,975 mm
Kokonaispituus L	180 mm
varren $\varnothing D_s$	56 mm
Kierteen \varnothing	120,65 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	4.3/4-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi