

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M12X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M12X1,25
GTIN	4062406018887
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	10,75 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	12 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	12
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi