

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 4.5/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 4.5/8-12
GTIN	4062406056575
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 117,5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 115,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	12
Kierteen Ø	117,5 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	176,2 mm

Terien lkm Z	12
Alkureiän Ø	115,5 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	4.5/8-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi