

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M1,2X0,2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M1,2X0,2
GTIN	4062406018160
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	2
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,2 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Kierteen syvyys	3 mm
Kierteen Ø	1,2 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	1 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1,2 × 0,2
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi