

Garant**Jyrsintappi, KM, Tyyppi: T1610/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541000 T1610/6
GTIN	4062406057152
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Purseenpoistoterä (sisä)** vasenkätinen hammastus ja 45° kulma **viisteyttämiseen**.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Huomautus:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min^{#1}

Tekninen kuvaus

Pään Ø	16 mm
Muodon kuvaus	purseenpoistoon

Kulmatulkki	45 astetta
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Kokonaispituus	70 mm
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	10 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi