

Garant**DNMG 150612, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150612 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GG
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,32 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	K
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
lastunmurtaja	GG
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7210-1

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Syöttö f	0,32 - 0,8 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä