


Garant**SNMA 120412, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251228 HB7210-1
GTIN	4062406059071
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMA 120412 HB7210-1 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7210-1
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HB7210-1

Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	SNMA 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä