

**DNMG 150604, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250796 PR005S
GTIN	4960664836598
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DNMG 150604 PR005S Laji: PR005S  
lastunmurtaja: MU  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 90 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	S
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 90 m/min
lastunmurtaja	MU
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Laji	PR005S
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä