

**TNMG 160408, Laji: PR005S****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251583 PR005S |
| GTIN         | 4960664836758 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Kuvaus**

TNMG 160408 PR005S Laji: PR005S  
lastunmurtaja: MU  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 90 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 30 - 90 m/min         |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 3,5 mm          |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely  |
| Lastuava aine                   | KM                    |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,15 mm/kierr, |
| Nirkon säde                     | 0,8 mm                |
| Koneistusehto                   | jatkuva               |
| lastunmurtaja                   | MU                    |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Laji                       | PR005S                          |
| Pääkäyttöalue              | S                               |
| Pinnoitus                  | Megacoat Hard                   |
| ISO-koodi-kääntöterä       | TNMG 160408                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6                               |
| Tuotetyppi                 | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |