

**TNMG 160408, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

TNMG 160408 PR015S Laji: PR015S  
lastunmurtaja: MU  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 25 - 70 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Laji	PR015S
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	25 - 70 m/min
Syöttö $f$	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	S

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	MU
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä