

**VNMG 160404, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MU
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Lastuava aine	KM
Laji	PR015S
Pääkäyttöalue	S
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä