

**VNMG 160408, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VNMG 160408 PR005S Laji: PR005S  
lastunmurtaja: MQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 90 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,03 - 0,12 mm/kierr,
Laji	PR005S
Pääkäyttöalue	S

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 90 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	MQ
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä