

**VNMG 160404, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251752 PR015S
GTIN	4960664837526
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	PR015S
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	MQ
Pääkäyttöalue	S
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä