

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M8X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M8X0,35
GTIN	4062406018627
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	90 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kierteen \varnothing	8 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio \square	6,2 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän \varnothing	7,65 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Kierteen syvyys	20 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8x0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi