

**VNMG 160408, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251824 PR005S
GTIN	4960664836826
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VNMG 160408 PR005S Laji: PR005S
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	S
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
lastunmurtaja	MU
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM

Laji	PR005S
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä