

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M8X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M8X1,25
GTIN	4062406018665
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	8 mm
Lastu-urien määrä	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	1,25 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kierteen syvyys	20 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	8 mm
Alkureiän Ø	6,75 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8 × 1,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi