

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M52X2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M52X2
GTIN	4062406021689
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 50 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	52 mm
Alkureiän Ø	50 mm
Kokonaispituus L	250 mm

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	130 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	2 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M52x2
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi