

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1/2-16
GTIN	4062406037147
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,2 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	25,4 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Alkureiän Ø	11,2 mm

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,588 mm
Kokonaispituus L	110 mm
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1/2-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi