

**Garant****Konepajatyöntömitta hienosäätö, Mittausalue: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415090 500
GTIN	4062406065218
Tuoteluokka	40Z

**Kuvaus****Malli:**

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko mahdollista sisä ja ulkomittausten helpon lukemisen. Sisämitan lukeminen on mahdollista lisäasteikon ansiosta suoraan. Hienosäätö. Lukitusruuvi. Koko 300 kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Leukapituus	150 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
Jaotus	1/20 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Mittausalue	0 - 500 mm
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	± 0,07 mm
Hienosäätö	kyllä
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500