

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-16****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/4-16
GTIN	4062406035662
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenousu	1,588 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	63,5 mm
varren Ø D _s	25 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastuava aine	HSS E

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	20 mm
Kierteen Ø	31,75 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	30,3 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/4-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi