

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 0,390-27****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 0,390-27
GTIN	4062406034771
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 9,906 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 9 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	9 mm
Kierteen syvyys	19,812 mm
Kierteennousu	0,94 mm
Kokonaispituus L	100 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kierteen Ø	9,906 mm
Varren nelikulmio □	8 mm

Kierrettä/ tuuma	27
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	0,390-27 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi