

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 11/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 11/16-24
GTIN	4062406035099
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	16,6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kierteen Ø	17,462 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Varren nelikulmio □	11 mm

Kierteen syvyys	34,92 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	11/16-24 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi