

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.10-28

Tilaustiedot

Tilausnumero	130030 NO.10-28
GTIN	4062406034436
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

 varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 3,95 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	3,95 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	14,49 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Terien lkm Z	3

Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kierrettä/ tuuma	28
Kierteen \varnothing	4,83 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	10-28 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi