

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.7/16-20
GTIN	4062406035853
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 36,512 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 35,32 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	35,32 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	73 mm
Varren nelikulmio □	22 mm

Kierteen Ø	36,512 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/16-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi