

Garant
Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 10mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	217160 10
GTIN	4045197707345
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Standardi:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	15 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille	M5
Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Varren $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Lasku-Ø D	10 mm
Vähimmäis-Ø d_{\min}	4 mm
Terien lkm Z	1
Sopiva kääntöterä	260142
Kokonaispituus L_{ges}	85 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard

Upotuskulma	180 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	219795 1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2