

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-18

Tilastiedot

Tilausnumero	130030 1.1/8-18
GTIN	4062406035525
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,35 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	57,15 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,411 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	18 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	28,575 mm

varren Ø D _s	22 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	27,35 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.1/8-18 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi