

Garant**Konekierretappi Muoto C DIN 371/376, TiN, M: M30****Tilautiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 131250 M30 |
| GTIN | 4045197704887 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****TiN-pinnoite:**

- Parannettu kulumisenkestävyys.
- Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.
- Mahdollistaa suuremman lastuamisnopeuden.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Vuoleva etuleikkuu.

(Muoto C) 2–3 kierteen etuviiste – **ilman vuolevaa etuleikkuuta**. Voidaan käyttää myös pohjareikään. **ISO 2 6H**

HSS**Tekninen kuvaus**

| | |
|-------------------------|---------|
| Kierteennousu | 3,5 mm |
| Alkureiän Ø | 26,5 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierteen Ø | 30 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Standardi | DIN 376 |
| varren Ø D _s | 22 mm |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Varren nelikulmio □ | 18 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS |
| Kierteen syvyys | 90 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M30 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpäreiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu | sopii rajoituksin | 16 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 19 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |