

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 9/16-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 9/16-14
GTIN	4062406034993
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,6 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	14,29 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Alkureiän Ø	12,6 mm

Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen syvyys	57,16 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	14
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	9/16-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi