

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/16-16****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/16-16
GTIN	4062406035471
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 26,988 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,588 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	54 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio □	16 mm
Lastuava aine	HSS E

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	26,988 mm
Alkureiän Ø	25,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/16-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi