

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.10-32****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 NO.10-32
GTIN	4062406034429
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	32
Kokonaispituus L	70 mm
Kierteen syvyys	14,49 mm
varren Ø D _s	6 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	4,83 mm

Kierteennousu	0,794 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Alkureiän Ø	4,1 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	10-32 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi