

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.7/16-8
GTIN	4062406035891
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 36,512 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteennousu	3,175 mm
Alkureiän Ø	33,5 mm
Kierteen Ø	36,512 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4

varren $\varnothing D_s$	28 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio $\square$	22 mm
Kierteen syvyys	73 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/16-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi