

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.13/16-12****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.13/16-12
GTIN	4062406036270
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 46,037 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,117 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteen syvyys	92 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	36 mm
Kokonaispituus L	250 mm

Kierteen Ø	46,037 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	44 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.13/16-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi