

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-20****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1/2-20
GTIN	4062406034887
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	38,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø D _s	11 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	12,7 mm

Kierrettä/ tuuma	20
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	11,5 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1/2-20 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi