

Garant**Konekierretappi synkronikaraille HSS-E-PM muoto E, DLC, G: G1/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137345 G1/8
GTIN	4045197705563
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi. Erityinen monikulmamuuoto käytettäväksi koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla. Uusimman sukupolven erityinen DLC-pinnoite sp2. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa. Muoto E (etuviiste: 1,5 – 2 kertaa) suurinta mahdollista kierteen syvyyttä varten.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaraille, GARANT-kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100 – 338121 varustettuna pituuden hienosäädöllä (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	8,8 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	28
Kierteen Ø	9,73 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,907 mm
Lastuava aine	HSS E PM
varren Ø D _s	8 mm

Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kierteen syvyys	24,33 mm
Kierteen koko	G1/8
Pinnoitus	DLC
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	Tehdasnormi
Etuviiste	E
Nousukulma	40 astetta
Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Varren toleranssi	h6
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi synkroniseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	30 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	20 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	25 m/min	N
PA 66 GF30	sopii rajoituksin	20 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	25 m/min	N

Cu	soveltuu	55 m/min	N
CuZn	soveltuu	35 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
ilma	soveltuu		