

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.5/8-18
GTIN	4062406036065
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	24 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	82,55 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	40,1 mm

Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	41,275 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.5/8-18 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi