

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-14****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1-14
GTIN	4062406035419
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,814 mm
Alkureiän Ø	23,75 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm

Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi