

Garant**Konekierretappi ISO 228 +0,05 mm, höyrytetty, G: G3/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137360 G3/8
GTIN	4045197705662
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Toleranssiluokka ISO 228 + 0,05 mm. HSS-E**Käyttö:**

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Suositus:

Alkureikä Ø tulee DIN-tiedoista (ks. taulukko) poiketen porata **0,05 mm** suuremmaksi.

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 19

Kierteen Ø: 16,66 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D₅: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	19
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	15,25 mm
Kierteen Ø	16,66 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,337 mm

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm
Kierteen syvyys	49,98 mm
Kierteen koko	G3/8
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Ölly	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin